

SINEAX® CAM, programmierbar, MODBUS-Schnittstelle, USB

Grundgerät CAM		Eingang-Frequenzbereich		Hilfsenergie		I/O-Modul 1 (Klemmen 41-44)	I/O-Modul 2 (Klemmen 51-54)	I/O-Modul 3 (Klemmen 61-64)	I/O-Modul 4 (Klemmen 71-74)	Prüfprotokoll	Option Logger	Option Listen	Bus-Anschluss		Artikelnummer	
Ohne Display	Mit Display	45..50/60..65 Hz	10..50/60..70 Hz	Hr: 100..230V AC/DC	Hr: 24..60V DC	2 Analogausgänge bipolar +/- 20mA	2 Analogausgänge bipolar +/- 20mA	2 Analogausgänge bipolar +/- 20mA	2 Analogausgänge bipolar +/- 20mA	Prüfprotokoll Englisch	Ohne Logger	Ohne Alarm-, Ereignis-, Operatorlisten	Ohne Bus-Anschluss	Ethernet, Modbus/TCP-Protokoll		
•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		193233
•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		193241
•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•		193249
•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		193257
•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-		193265
•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		193273
•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•		193281
•	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		193289